

## SIMPLEX - Siekiera i młotek • z profilowanym ostrzem, obudową z żeliwa i trzonkiem z drewna hikorowego EH 3007.



### Opis produktu

Siekierki i młotki SIMPLEX firmy Halder są połączeniem dwóch narzędzi w jednym: siekiery do rozłupywania i młotka. Cechują się doskonałą profesjonalną jakością i umożliwiają znaczne zmniejszenie kosztów w porównaniu do zakupu dwóch narzędzi osobno. Wysoka jakość produktów została potwierdzona atestem Kuratorium Prac Leśnych i Techniki Leśnej (KWF). Ostrze kute matrycowo i ulepszone cieplnie jest szlifowane i polerowane. Zoptymalizowane klinowe mostki zwiększają skuteczność rozłupywania i zapobiegają zakleszczaniu w drewnie, dzięki czemu takie wykonanie optymalnie nadaje się do rozłupywania drewna liściastego. Skórzane zabezpieczenie przed przecięciem chroni przed urazami podczas transportu. Twarda wkładka nylonowa o średnicy D 50 mm wykonana z poliamidu zapewnia doskonałe właściwości udarowe i gwarantuje maksymalną wytrzymałość przy najwyższej trwałości. Są wykonane z wyłaczanego, niezwykle jednorodnego materiału. Dzięki temu są znacznie odporniejsze na zużycie oraz wytrzymalsze w porównaniu z wtryskiwanymi wkładkami plastikowymi i nie odpryskują nawet w temperaturze ujemnej. Zastosowanie tej strony miękkiej podczas prac z klinami całkowicie eliminuje niebezpieczeństwo urazów spowodowanych metalowymi odpryskami, a kliny z tworzywa sztucznego i aluminium mają znacznie większą trwałość. Obudowa z żeliwa ciągliwego ma zintegrowaną osłonę trzonka, która zapewnia wysoką odporność na pęknięcie. Trzon z hikory o długich włóknach jest lakierowany i ma ergonomiczny kształt. Ciężar całkowity wynosi 2840 g. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX, wszystkie składniki nadają się do wymiany i doposażania. Dzięki temu można oszczędzać nie tylko pieniądze, ale też zasoby.

Cechy produktu:

- 2 narzędzia w 1: Siekiera plus młotek, znaczna redukcja kosztów w porównaniu do zakupu dwóch oddzielnych narzędzi.
- Ostrze siekiery kute matrycowo, z klinowymi mostkami idealnie nadaje się do rozłupywania drewna liściastego.
- Brak niebezpieczeństwa urazów podczas pracy z klinami, spowodowanych odłamkami metalu dzięki nylonowej wkładce D 50 mm (biała, twarda, bardzo odporna na ścieranie).
- Znacznie dłuższa żywotność klinów plastikowych i aluminiowych.
- Delikatne wbijanie drewnianych słupków.
- Obudowa z żeliwa ciągliwego ze zintegrowaną osłoną trzonka, o wysokiej odporności na pęknięcie.
- Stabilny trzon z hikory o długich włóknach jest lakierowany i ma ergonomiczny kształt.
- Wszystkie elementy nadają się do wymiany/doposażenia, a więc są ekonomiczne i przyczyniają się do ochrony zasobów.
- W komplecie skórzana ochrona przed przecięciem.
- Ciężar całkowity 2840 g.

### Przykłady zastosowań

Łupanie drewna twardego

### Materiał

#### Uchwyt

- Drewno hikorowe

#### wkładka 1

- Ostrze siekiery kute i hartowane, szlifowane i polerowane
- W komplecie osłona plastikowa.
- W komplecie osłona skórzana ostrza

#### wkładka 2

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

#### Obudowa

- Żeliwo

### Montaż

W siekierce do rozłupywania SIMPLEX można montować tylko wkładkę Superplastik 3207.050.

Ostrze siekiery 3210.751 może być montowane tylko w korpusie żeliwnym 3011.750!

### Więcej informacji

### Inne produkty

- SIMPLEX - Siekiera i młotek, cienki kształt, obudowa z żeliwa i trzonek z orzecha białego
- SIMPLEX plastic socket, for SIMPLIX axe blade
- SIMPLEX ochrona przed przecięciem, for SIMPLIX axe blade

### Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary				GTIN	procl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	[mm]							
				[g]				
50	210	765	100	2840	4030618310242	EAA616c009	21-04-19-01	3007.751

Przykład aplikacji







## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.