

Elemente de fixare cu centrare • cu bile de presiune

23340.0230



Descrierea produsului

Se utilizează pentru centrarea și strângerea precisă în găurile de trecere ale pieselor cu găuri de poziționare, dacă se acceptă o deformare cu bilă. Autocentrare exactă cu o precizie de $\pm 0,025$ mm. Bilele de prindere centralizează și fixează piesele de prelucrat cu suprafețe brute sau prelucrate. Cursa mare de ajustare și o înălțime mică sunt o caracteristică a acestui element central de fixare.

Posibilități de montaj atât de sus cât și de jos.

Material

Corp

- Oțel pentru scule, călit, brunat

Arc

- Oțel inoxidabil

Bilă prindere

- Oțel inoxidabil 1.4112, călit și grunduit

Asamblare


Instrucțiuni pentru montajul de sus: Scoateți placa de fixare și înșurubați. Montaj rapid cu ajutorul știftului filetat SW₂.

Mai multe informații

Produse asociate

- Elemente de fixare cu centrare, cu segmenti de fixare
- Elemente de fixare cu centrare, cu segmente de prindere, acționare de jos
- Elemente de fixare cu centrare, cu bile de prindere, acționare de jos


Desen



Informații comandă

Dimensiuni													Număr bilCursă		SW		Forța de	Moment	Poziție orificiu								Ref. Nr.
d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄ +0,3 -1	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ -2	l ₁ ±0,1	Diametr bilei	t	n	s	SW ₁	SW ₂	strângere F max.	strângere max.	D ₁ H7	D ₂	D ₃	D ₄	H ₁	H ₂	L ₁ +0,±0,1		
[mm]													[mm]		[mm]		[kN]	[Nm]	[mm]							[g]	
30,5	38,5	25	M6	4	23,2	14,1	11,8	7	32,2	9	8	8	3	4,6	5	6	5	17	25	4	6	M6	3,5	7	9	119	23340.0230

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.