

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-moale; cu carcasă din fontă și mâner din lemn de înaltă calitate

3001.050



Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3001 este dotat cu capul din nylon TPE-soft albastru (seria 3201) pe ambele părți.

Acesta este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm. Modelul cu D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3001.082).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete moi TPE-soft pe ambele părți (albastru, moi, fără abraziune, cu amortizare puternică).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.
- Modelul cu D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3001.082).

Domeniul de aplicații

pentru materiale foarte pretențioase, grădinarit și peisagistică, montare gresie, lucrări cu piatră naturală, asamblarea de mobilă, amenajări interioare, producția de ferestre și uși, dulgherie

Material

Mâner

- Lemn

Insertii

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
								
50	135	370	370 x 135 x 50	1070	4030618300021	AAA905c002	21-04-09-16	3001.050

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.