

Indexbultar  
22120.0304

## Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering.  
Plastgrepp för bättre handhavande.

## Material

## Kropp

- Automatstål, svartoxiderat

## Låspinne

- Stål, härdat

## Hake

- Automatstål, svartoxiderat

## Drift

Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut).

## Mer information


## Not

Låsmutter beställs separat.

## Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Hållare, för indexbultar

## Ritning



låsmutter  
22120.0115 – .0120 (stål)  
22120.0515 – .0520 (rostfritt stål)

## Orderinformation

| Dimension                             |                |                |                |                |                |                | Fj. tryck <sup>1)</sup> |                | max. | [g] | Art.nr.    |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                        | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub>          | F <sub>2</sub> |      |     |            |
| -0,02<br>-0,04                        |                |                |                |                |                |                | ~                       | ~              | [°C] |     |            |
| [mm]                                  |                |                |                |                |                |                |                         |                |      |     |            |
| [N]                                   |                |                |                |                |                |                |                         |                |      |     |            |
| [mm]                                  |                |                |                |                |                |                |                         |                |      |     |            |
| [°C]                                  |                |                |                |                |                |                |                         |                |      |     |            |
| [g]                                   |                |                |                |                |                |                |                         |                |      |     |            |
| Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål |                |                |                |                |                |                |                         |                |      |     |            |
| 5                                     | M10 x 1        | 10             | 37,5           | 6              | 19             | 21             | 7                       | 20             | 250  | 18  | 22120.0304 |

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Tillbehör

|                                                                                     | Dimension<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Nyckel storlek<br>[mm] | <br>[g] | Art.nr.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål                                                  |                                     |                        |                                                                                              |            |
|  | M10 x 1                             | 16                     | 5,2                                                                                          | 22120.0115 |

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."