

Lyftögla • självlåsande 22350.0612



Produktbeskrivning

Lyftelement för snabb och enkel hantering av tunga lyft, med en rörlig bygel och låsbult för att skydda mot oavsiktlig upplåsning. Särskilda lyftanordningar, t.ex. gängor behövs inte längre på arbetsstycket.

Alla modeller är korrosionsbeständiga.

Material

Bult

- Värmebehandlat stål, manganfosfaterad

Tryckknapp

- Aluminium, röd-anodiserat

Fäste

- Värmebehandlat stål, manganfosfaterad

Fjäder

- Rostfritt stål

Montering

Enkla H11-borrhål är tillräckliga.

Mounting:

1. Press in the button and hold it down
2. Insert the lifting pin
3. Release the button (The button must be back in its original position)

Dismantling:

1. Press in the button and hold it down.
2. Remove the lifting pin.
3. Release the button.

Drift

Varje lyftögla innehåller manual med en EC Declaration of Conformity.

Mer information


Tillbehör

Lokaliseringsbussningar för $d_1 = 8, 10, 12, 16$ och 20 kan användas som tillbehör.

Ytterligare produkter

- Lyftögla, självlåsande, rostfritt stål
- Lokaliseringsbussningar, för lyftöglor
- Lokaliseringsbussningar, enkel, för lyftöglor
- Lokaliseringsbussning med tätning, slät, för lyftöglor
- Gängade lyftöglor, självlåsande
- Gängade lyftöglor, självlåsande, för centerhål enligt DIN 332
- Gängade lyftöglor, självlåsande, med roterbar ögla
- Gängade lyftöglor, självlåsande - TUM
- Gängade lyftöglor, självlåsande, med roterbar ögla - TUM

Ritning




Orderinformation


Dimension													Load capacity according to DIN EN 13155			x		Lokali-serings hål H11	max.		Art.nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁	F ₂	F ₃	min.	max.				
-0,04 -0,08	+0,6			min.	±0,5																
[mm]													[kN]			[mm]		[mm]	[°C]	[g]	
8,3	15	9,65	21,5	10,05	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	21,5	1,5	1,2	0,5	1,5	10	8,3	250	266	22350.0612


Användningsexempel











Överensstämmelse

Icke-RoHS-kompatibel

Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."