

Ciocane de forjă SIMPLEX • Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă și coadă din lemn Hickory

3022.261



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3022 este dotat cu capete din cuciuic compozit pe ambele părți. Această inserție de duritate medie (seria 3202) este produsul cel mai bine vândut. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Halder a dezvoltat în continuare acest produs foarte bine vândut: Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu "Stand-Up" (3202.2) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică și mai menajantă pentru spate.

Carcasa din fontă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă a ciocanului cu capete moi din picioare.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest model este disponibil la dimensiunile D60mm și D80mm.

Caracteristicile produsului:

- Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din cauciuc cu picior de susținere (3202.2) asigură o muncă cu menajarea spatelui și mai puțină aplecare.
- Ciocanul SIMPLEX cu combinația de capete din compoziție de cauciuc / compoziție de cauciuc cu picior de susținere (negre, cu duritate medie, amortizante, inodore, cu uzură scăzută).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă din picioare.
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil la dimensiunea D60mm.

Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, montare borduri, zidărie și construcții de scări, construcții garduri, construcția de schele, construcția de corturi, construcția de case din prefabricate

Acest ciocan are inserții speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.

Material

- Mâner**
- Hickory
- Inserția 1**
- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
 - Medium tare
 - amortizare de impact
 - Fără miros
 - Uzură scăzută
- Inserția 2**
- Cauciuc compozit, negru
 - Medium tare
 - amortizare de impact
 - Fără miros
 - Uzură scăzută
- Carcasă**
- Fontă

Informații comandă

Dimensiuni			Lungime x Lățime x Înălțime	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Ref. Nr.
Ø							
			[mm]				
60	150	780	780 x 150 x 60	1950	4030618311157	AAA938c002	3022.261

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.