

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit; cu carcasă din aluminiu și coadă din lemn de înaltă calitate

### 3102.040



#### Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3102 este dotat cu capul din compoziție de cauciuc pe ambele părți.

Acest cap de duritate medie (seria 3202) este produsul cel mai bine vândut. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact și este inodor, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu capete din compoziție de cauciuc pe ambele părți (negre, cu duritate medie, amortizante, inodore, cu uzură scăzută).
- Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur (ideal pentru materialele fragile).
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

#### Domeniul de aplicații

Grădinarit și peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie și construcții de scări, construcții garduri, construcția de schele, lucrări de dulgherie, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, lucrări de reparații și întreținere

#### Material

##### Mâner

- Lemn

##### Insertii

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

##### Carcasă

- Aluminiu Al

#### Informații comandă

| Ø  | Dimensiuni                                                                          |                                                                                     |                                     | <br>[g] | GTIN          | profilcl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Ref. Nr. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|
|    |  |  | Lungime x Lățime x Înălțime<br>[mm] |                                                                                            |               |                    |             |          |
| 40 | 115                                                                                 | 325                                                                                 | 325 x 115 x 40                      | 405                                                                                        | 4030618300373 | AAA905c002         | 21-04-09-16 | 3102.040 |

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.