

Indexbultar  
22120.0325

## Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering.  
Plastgrepp för bättre handhavande.

## Material

## Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

## Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

## Hake

- Sintrad metall 1.4404

## Drift

Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut).

## Mer information


## Not

Låsmutter beställs separat.

## Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Hållare, för indexbultar

## Ritning



## Orderinformation

| Dimension                                |                |                |                |                |                |                | Fj. tryck <sup>1)</sup> |                |  |  | Art.nr.    |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                           | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub>          | F <sub>2</sub> | max.                                                                                  |                                                                                       |            |
| -0,02                                    |                |                |                |                |                |                | ~                       | ~              |                                                                                       |                                                                                       |            |
| -0,04                                    |                |                |                |                |                |                |                         |                |                                                                                       |                                                                                       |            |
| [mm]                                     |                |                |                |                |                |                | [N]                     |                | [°C]                                                                                  | [g]                                                                                   |            |
| Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål |                |                |                |                |                |                |                         |                |                                                                                       |                                                                                       |            |
| 8                                        | M12 x 1,5      | 12             | 47             | 8              | 26             | 26             | 8,5                     | 19,5           | 250                                                                                   | 30                                                                                    | 22120.0325 |

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Tillbehör

|                                                                                   | Dimension<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Nyckel storlek<br>[mm] | <br>[g] | Art.nr.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål                                      |                                     |                        |                                                                                            |            |
|  | M12 x 1,5                           | 18                     | 7,5                                                                                        | 22120.0516 |

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."