

SIMPLEX mjuk hammare • TPE-soft / soft metal; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag.

3019.060



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3019 finns med insatskombinationen av TPE mjuk / mjukmetall. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbelt skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / mjuk metall (silverfärgad, hård, värmebeständig)
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm

Användningsområden

Formkonstruktion, anläggning, montage / reparation i de automotive och vrachtwagen brancher

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt


inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

			Dimension		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
Ø			Längd x Bredd x Höjd [mm]	[g]				
60	150	405	405 x 150 x 60	1670	4030618305675	AAA905c002	21-04-09-16	3019.060

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."