

SIMPLEX mjuk hammare • TPE-mid / mjukmetall; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag.

3039.050



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3039 finns med insatskombination av TPE medium / mjukmetall. Den grå, medelhårda TPE-insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta gummiinsatsen. Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D30mm till D80mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE medium (grå, medelhård, inga fläckar) / mjukmetall (silverfärgad, hård, värmebeständig).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D30mm till D80mm.

Användningsområden

Formkonstruktion, anläggning, montage / reparation i den automotive och vrachtwagen branchen

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Dimension	Dimension	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			[mm]					
50	135	370	370 x 135 x 50	1195	4030618305712	AAA905c002	21-04-09-16	3039.050

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."