

SIMPLEX mjuk hammare • TPE-mjuk / kompositgummi; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag

3012.060



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3012 är utrustad med den populära kombinationen av slag TPE-mjuk / kompositgummi.

Det blå TPE-slaget (serie 3201) är det mjukaste i SIMPLEX-serien och erbjuder en stark stötdämpning för arbeten som kräver en lätt hand. Till skillnad från vanliga gummihammare så lämnar den inte efter sig några oönskade svarta märken.

Det medelhårda slaget (serie 3202) är extremt slitstarkt, slagtåligt och luktfritt och erbjuder en mycket längre livslängd än konventionella gummihammare.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Detta utförande finns från storlek D30mm till D80mm och i storlekarna D60mm och D80mm, även med gummiinsats med stödfot (3012.2). Utförandet D80mm finns dessutom med extra kort skaft (3012.082).

Produktfunktioner:

- SIMPLEX mjukhammare med kombinationen av slag TPE-mjuk / kompositgummi (svart, medelhårt, stötdämpande, luktfritt och slitstarkt).
- Hölje tillverkat av gjutjärn med integrerad handskyddshylsa och utmärkt brottsmotstånd.
- Högkvalitativt, vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat trähandtag; greppytan är försedd med dubbla lackskikt (smutsavvisande).
- Alla delar kan bytas ut / återmonteras, vilket spar både tid och pengar.
- Tillgänglig i storlekarna från D30mm till D80mm och som slägga med storlek D60mm och D80mm med gummislag och "stand-up".
- Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3012.082).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, golvkakling

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

inlägg 2

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Skonsam

Huset

- Gjutjärn

Mer information

Ytterligare produkter

- SIMPLEX mjuk hammare, Kompositgummi, med "Stand-Up"-funktion / TPE-soft; med gjutjärnshus och högkvalitativt träskaft.

Orderinformation

| Ø  |     | Dimension |      | Längd x Bredd x Höjd |      | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr.  |
|----|-----|-----------|------|----------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |     |           | [mm] |                      |      |               |                   |             |          |
| 60 | 150 | 405       |      | 405 x 150 x 60       | 1480 | 4030618300595 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3012.060 |

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."