

SIMPLEX mjuk hammare • TPE-soft / Superplastic; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag.

3017.040



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3017 finns med insatskombinationen av TPE mjuk / superplast. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbelt skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D30mm till D80mm. Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3017.082).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D30mm till D80mm.
- D80mm finns med extra kort skaft (3017.082).

Användningsområden

Golvkakling, arbete med natursten, finsnickeri, dörr tillverkning, möbelmontering, drivning av kopplingar i känsliga miljöer

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø		Dimension	Längd x Bredd x Höjd		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
		[mm]		[g]				
40	115	325	325 x 115 x 40	615	4030618302261	AAA905c002	21-04-09-16	3017.040

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."