# 側向式定位柱 • 光滑,帶鋼銷,帶密封 - 英吋

# 2B150.0141



## 產品描述

適用於定位和供壓。 密封防止碎片和灰塵。

### 材質

## 膠封

• CR

### 本體

• 鋁

## 彈簧

鋼,染黑

#### 出ユ

• 鋼,表面硬化,鍍鋅

### 組裝

側向定位柱採壓入安裝。

用於計算嵌裝孔中心距離之公式:

 $I_0 = z/2 + w + x$ ,

 $I_0$  = 中心距離,

y = 工件高度,

w = 工件長度,

x = 座標尺寸

s = 行程,

z=檔塊直徑

2 = 循塊區區 計算尺寸 x:

y 大於或是等於  $I_2 - d_2/2$ ,然後  $x = d_2/2 - s$ 

或是...

y 小於 l<sub>2</sub> - d<sub>2</sub>/2,然後 x = d<sub>2</sub>/2 - s - [(l<sub>2</sub> - d<sub>2</sub>/2 - y) \* 0,123]

#### 特性


標準荷重彈簧=鋼,黑化彈簧


## 更多資訊

### 更多產品

• 偏心圓, 適用於側向式定位柱, 光滑 - 英制

## 圖面





## 訂單資訊

| d <sub>1</sub> | 尺寸<br>  d <sub>2</sub> | 彈簧荷重<br>F<br>max. <sup>1)</sup><br>~ | 尺<br>I <sub>1</sub><br>-0,08 | 寸<br>  I <sub>2</sub> | 行程<br>s | 定位孔<br>D<br>H8 | x <sup>2)</sup> | max. | ň     | 品號         |  |  |
|----------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------|------|-------|------------|--|--|
| [英吋]           |                        | [lb]                                 | [英吋]                         |                       | [英吋]    | [英吋]           | [英吋]            | [°F] | [oz]  |            |  |  |
| 梢子: 鋼 /標準彈簧荷重  |                        |                                      |                              |                       |         |                |                 |      |       |            |  |  |
| 5/8            | 0,393                  | 34                                   | 0,708                        | 0,646                 | 0,063   | 5/8            | 0,126           | 230  | 0,518 | 2B150.0141 |  |  |


<sup>1)</sup> 統計平均值

 $<sup>^{2)}</sup>$  If the workpiece height (y) is less than I2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.

## 配件

| 組立工具 | 尺寸<br>d <sub>1</sub><br>[ <b>英</b> 吋] | [oz]  | 品號         |
|------|---------------------------------------|-------|------------|
|      | 5/8                                   | 3,749 | 22150.0833 |

## 應用範例



## 遵守

## 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

## 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。 https://www.P65Warnings.ca.gov/

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

