# SIMPLEX 軟面槌 • 具有“站立” / TPE-mid 的橡膠組合物； 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄
# 3023.282

## 產品描述

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。 緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。
SIMPLEX 3023系列可與TPE中/複合橡膠和“立式”襯套組合使用。
具有“站立式”（3202.260）的中硬橡膠插件是Halder最暢銷產品的進一步發展。超低磨損，衝擊緩衝且無異味，與傳統的橡膠錘相比，它的使用壽命更長。其巧妙的外形使錘子可以牢固地站立在其頭部上，並減少了彎腰的需要，從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。
灰色TPE-中的插入件（3203系列）可提供與黑色橡膠插入件相當的衝擊力。所不同的是，它不會留下任何不希望有的黑色污跡。
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
形狀符合人体工程学的高质量减震木质把手极短，在握把部位涂有双层漆，因此不易污染。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
產品特點:

- Halder 最暢銷產品的進一步發展：具有“立式”（3202.260）的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX D80mm 軟面槌，採用TPE-中（灰色，中硬，無磨損）/複合橡膠和“立式”（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）的嵌件組合。
- 把手极短，不会敲击把手末端。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

### 應用區域

園藝和景觀美化、鋪路、磚石和樓梯設置、天然石材設置

### 材質

把手
- 木材

入子 1
- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

入子 2
- 合成橡膠，黑色 ，帶有"站立"功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼
- 鑄鐵

## 訂單資訊

| 尺寸 Ø | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 長 x 寬 x 高 [mm] | 把手版本 | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 品號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 175 | 325 | 325 x 175 x 80 | 超短 | 2775 | 4030618312963 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3023.282 |

## 遵守

### 符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

### 不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### 不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。