

促銷盒 Dreamteam 內裝 · SIMPLEX 軟面槌、TPE 軟/超塑性和 SECURAL 軟面槌

3117s003



產品描述

Halder 的 DREAMTEAM INTERIOR 宣傳盒為您提供了兩位室內設計領域的真正專家：SIMPLEX 軟面木槌 D40mm (貨號 3117.040) 與 TPE 軟/超塑性刀片組合是木工工作的完美軟面木槌。柔軟的 TPE 軟插入件非常適合需要輕觸的工作，例如無需額外的木材即可完成飾面工作。中等硬度的超塑性嵌件允許更劇烈的衝擊，但不會損壞木材。該型號也非常適合原型製作、廚房安裝和家具組裝領域的用戶。超輕的鋁製外殼使用戶可以輕鬆施加和控制適量的衝擊力。根據智能 SIMPLEX 原則，所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。由於其矩形刀片，SECURAL 槌是處理角落和邊緣的真正專家。它是用於鋪設鑲木地板和層壓板以及玻璃窗的木槌。由聚氨酯製成，中等硬度的插件是可更換的。SECURAL 軟面槌由於其 700 克的低重量和錘頭中的彈丸填充，可確保最大的回彈阻尼。因此，傳遞了全部衝擊力。錘頭絕對“安全”，因為沿縱向焊接，外殼在錘頭和手柄之間提供完美的防斷裂連接。

產品特點：

- 超值盒配有 2 個 HALDER 軟面木槌，非常適合室內裝潢。
- 包含 SIMPLEX 軟面錘 D40mm (商品號 3117.040)，其插入物組合為 TPE 軟質 (柔軟，無損傷) / 超塑性 (中硬，耐磨，非常耐用)。
 - 帶有內建手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶能夠輕鬆施加和控制適量的衝擊力。
 - 所有零件都可以更換/改裝，從而大大節省成本且環保。
 - 完美的軟面木槌，適用於木工工作、廚房安裝、原型製作和家具組裝。
- 此外，還有無反彈 SECURAL 軟面木槌 (商品編號 3380.040)。
 - 用於鋪設鑲木地板和層壓板以及玻璃窗的木槌。
 - 重量輕卻有極高的衝擊力。
 - 可更換、長方形、中等硬度的聚氨酯嵌件。
 - 允許進行降噪和完全無反彈的工作。
 - 由於外殼的縱向焊縫，錘頭和手柄之間實現了完美的防斷裂連接。

應用區域

接合作業, 傢俱組裝

訂單資訊

尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	品號
130 x 50 x 400	1030	4030618311867	3117s003

應用範例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。