

## 定位柱 · 有螺栓和內六角- 英寸

2B030.0233



## 產品描述

適用於定位，索引，鎖附，門鎖，以及其他類似的壓力應用。  
適用於定位、供壓或頂舉。

## 材質

螺絲形支撐座

- 切削鋼，硬化，染黑

本體


- 切削鋼，染黑

彈簧

- 不銹鋼

## 特性

標準彈簧荷重: 無標示



Standard spring load



Heavy spring load

## 更多資訊

## 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

- 本產品以INCH尺寸製造。

## 參考


換算表格請參考以下產品資訊頁面的技術資料。

螺紋鎖: 聚酰胺點狀塗裝 (詳細資訊請參閱技術數據頁面)

## 更多產品

- 定位柱, 有螺栓和內六角

## 圖面




## 訂單資訊

| d <sub>1</sub>    |       | 尺寸<br>螺牙 |       | d <sub>2</sub> | l    | WS    | 行程<br>s | 彈簧荷重 <sup>1)</sup>  |                     | <br>min   max. |  | 品號         |
|-------------------|-------|----------|-------|----------------|------|-------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                   | [英吋]  |          |       |                |      | [英吋]  | [英吋]    | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~ | [°F]                                                                                                | [oz]                                                                                  |            |
|                   |       |          |       |                |      |       |         | [lb]                |                     |                                                                                                     |                                                                                       |            |
| 切削鋼，標準彈簧荷重, 有螺牙鎖固 |       |          |       |                |      |       |         |                     |                     |                                                                                                     |                                                                                       |            |
| #6-32             | 0,138 | 2A-UNC   | 0,046 | 17/32          | 1/16 | 0,063 | 0,5     | 1,5                 | -22                 | 194                                                                                                 | 0,028                                                                                 | 2B030.0233 |

<sup>1)</sup> 統計平均值

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。