

SIMPLEX 軟面槌・TPE-中；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄**3703.060****產品描述**

SIMPLEX 3703系列的任一側均配備TPE-mid插件。

灰色，中等硬度的插入件（3203系列）可提供與複合橡膠製成的黑色插入件（3202系列）相當的衝擊力。所不同的是，它不會留下任何不希望有的黑色污跡。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸從D30mm到D80mm不等。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有TPE中襯（灰色，中等硬度，無磨損）。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。

應用區域

用於精密材料，天然石材設置，園藝與景觀美化，石牆建造，傢俱組裝，地板貼磚，路面鋪砌，石造工程 / 樓梯設置，窗戶與門的結構，接合作業

材質**把手**

- 玻璃纖維套上橡膠把手

入子

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

外殼

- 強化鑄鐵，黑色

訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	150	410	410 x 150 x 68	1710	4030618303442 AAA905c002 21-04-09-16 3703.060

遵守**符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>**不含衝突礦物**

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。