

BASEPLEX 軟面錘 · 尼龍/醋酸纖維素，帶鋅壓鑄外殼和木柄
3968.030



產品描述

BASEPLEX 在代表產品線中的價格入門模型的同時，無疑符合 Halder 的高質量標準。
BASEPLEX 3968 系列包括醋酸纖維素/尼龍的插入組合。
紅色醋酸纖維素插入物既堅硬又耐油和油脂。
白色尼龍嵌件甚至比紅色尼龍嵌件略硬，而且還耐磨。
主體由優質鋅壓鑄件製成，帶有重擊保護器和技術先進的刀片支架。
木柄符合人體工程學並塗有清漆。
插件和手柄是可更換的。
該版本的尺寸範圍從 D25mm 到 D50mm。
產品特色：
• 帶有醋酸纖維素（紅色，堅硬，耐油和油脂）/尼龍（白色，耐磨）的插入組合的 BASEPLEX 軟面槌。
• 具有慣常 Halder 品質的產品線的價格輸入模型。
• 主體由優質鋅壓鑄製成，帶有一個過衝保護器和一個技術先進的刀片支架。
• 符合人體工程學的塗漆木手柄。
• 插件和手柄是可更換的。
• 尺寸從 D25mm 到 D50mm

應用區域

多用途的使用, 適用於強烈的衝擊

材質

- 把手
- 木材
- 入子 1
- 尼龍，白色
 - 硬
 - 非常耐磨
 - 無碎屑 (即使溫度低於0)
 - 油和油脂抗性
- 入子 2
- 醋酸纖維素，紅色
 - 硬
 - 油和油脂抗性
- 外殼
- 鋅壓鑄

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	95	280	280 x 95 x 30	360	4030618304159	AAA905c002	21-04-09-16	3968.030

應用範例









遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。