

SIMPLEX 的長柄大槌 · 尼龍; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
EH 3008.

產品描述

3008系列的SIMPLEX八角錘的每一側都配有尼龍襯套。白色插入件（3208系列）具有出色的衝擊質量，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。此外，它還耐油脂。外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。這把大鐵錘的總重量和總長度分別為3,400克和80厘米，尺寸為D80毫米。

產品特點:

- SIMPLEX八角錘的兩側均帶有尼龍嵌件（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D80mm（總重量3,400克）。

應用區域

工件的調整，鋒利邊緣的工件組裝，外殼組裝，模具結構，工廠建設，廳堂建造，鋼結構，展場搭建，板金成形，維修與保養工作

材質

把手

- 胡桃木

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑（即使溫度低於0）
- 油和油脂抗性

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	800	800 x 175 x 80	3400	4030618304517	AAA905c002	21-04-09-20	3008.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。