# SIMPLEX 的長柄大槌 • 具有"站立"功能的橡膠組成 /TPE-軟; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄 FH 3012





### 產品描述

SIMPLEX 3012系列可與流行的TPE軟/複合橡膠嵌件組合一起使用。

藍色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔軟的插件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望的黑色痕跡。

具有"豎立"(3202.2)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型,使錘子可以穩固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友好的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

其 70 厘米的山核桃木手柄使您可以從站立位置毫不費力地抓住軟面槌。

外殼由鑄鐵製成,帶有一個集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。

根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。 這轉化為節省資金和資源。

此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。

## 產品特點:

- Halder最暢銷產品的進一步發展:具有"立式"(3202.2)的複合橡膠嵌件可確保背部友好的工作 並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft (藍色,柔軟,無磨損)/橡膠插入物與"立式"的插入物組合,可實現背向友好的工作,並減少了彎曲。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長度為70厘米的山胡桃木手柄可以從站立位置輕鬆抓住。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。

#### 確田原村

園藝與景觀美化,路面鋪砌,石造工程/樓梯設置,木工作業

這把鎚子的特點是帶有一個"站立"的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。

#### 材質

#### 把手

• 胡桃木

## 入子 1

- 合成橡膠,黑色 ,帶有"站立"功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

## 入子 2

- TPE 軟,藍色
- 不毀損的
- 軟的

## 外殼

• 鑄鐵

## 訂單資訊

			尺寸	I	GTIN	proficl@ss	品號
Ø	<b></b> ■‡	$\dashv$	長×寬×高	_		5.0	
		_	[mm]	[9]			
60	150	780	780 x 150 x 60	1835	4030618311218	AAA938c002	3012.261
80	175	800	800 x 175 x 80	3255	4030618312451	-	3012.281



# 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

