

Gelenkschrauben
22591.0010



Produktbeschreibung

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar.
Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant.

Werkstoff


- Hülse**
- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
- Kugелеlement**
- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Weiterführende Informationen

Hinweise

Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen					SW ₁	SW ₂	SW ₃	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.		Art.-Nr.
d ₁	d ₂	l ₁ ±0,5	l ₂	l ₃ min.	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Stahl										
M24	M10	39,9	30	9	12	19	20	35	87	22591.0010

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.