

Șuruburi de strângere DIN 6332 • tijă fără cap combinată cu diverse mânere

EH 24890.

ȘURUBURI DE FIXARE CONFORM DIN LA CERERE

DESCRIEREA PRODUSULUI

Șuruburile de fixare sunt fabricate la comandă.
Piese simple sunt disponibile din stoc.
Descriere numai conform exemplului de comandă - nu este număr de referință.

DESEN LA SCARĂ




Figura 1

- Șurub de prindere cu
- Mâner palmiform DIN 6335 din fontă sau plastic
 - Mâner stea DIN 6336 din fontă sau plastic




Figura 2

- Șurub de prindere cu
piuliță moletată DIN 6303




Figura 3

- Șurub de prindere cu
- Levier de prindere DIN 99
 - Levier de prindere ajustabil EH 24400.
 - Levier de prindere EH 24430.
 - Levier de prindere EH 24440.




Figura 4

- Șurub de prindere
cu protecție DIN 6311



Șuruburi de strângere DIN 6332 • tijă fără cap combinată cu diverse mânere

EH 24890.

INFORMAȚII PRIVIND COMANDA

d ₁	I ₁ DIN 6332 Figura 1	I ₂ Lungime filet Figura 1	I ₃ Lungime filet Figura 2	I ₄ Lungime filet Figura 3	I ₅ Lungime filet Figura 4
M 8	40	27	30	28	3,0
M 8	60	47	50	48	3,0
M 10	60	44	48	45	3,6
M 10	80	64	68	65	3,6
M 12	60	40	46	41	4,6
M 12	80	60	66	61	4,6
M 12	100	80	86	81	4,6
M 16	80	55	-	55	5,4
M 16	100	75	-	75	5,4
M 16	125	100	-	100	5,4
M 20	100	-	-	70	5,5
M 20	125	-	-	95	5,5
M 20	150	-	-	120	5,5

Exemplu comandă

Șurub de fixare, constând din mâner stea DIN 6336 GG și știft filetat M 10 x 60 DIN 6332, fără placă presiune DIN 6311.

Denumire

Șurub de fixare, M 10 x 60 DIN 6332 cu DIN 6336 GG fără placă presiune.

Varianta

Știft filetat lipit de elementul manetei, DIN 99 șuruburi de fixare fără sau cu apăsător DIN 6311, a se indica în momentul comenzii.