

Opritoare laterale • cu arc și știft din plastic

22150.0205



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.

Material

Arc

- plastic

Bolț

- Oțel, călit, brunat

Asamblare

Se recomandă lubrifierea corpului.

Montaj prin presare.

Formula pentru calculul distanței de centrare pentru orificiul de montaj:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = distanța de centrare,

y = înălțimea piesei de lucru,

w = lungimea piesei de lucru,

x = dimensiunea coordonatelor,

s = cursa,

z = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii x :

y mai mare sau egal decât $l_2 - d_2/2$,

atunci $x = d_2/2 - s$

sau


y mai mic decât $l_2 - d_2/2$,

atunci $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

Caracteristici

Arc standard = arc rosu

Desen



*unele mărimi (vezi fișă) au o formă specială a pinului

Informații comandă

Dimensiuni d_1 d_2		Forța arcului F max. ¹⁾ ~ [N]	Dimensiuni l_1 l_2 -1 $\pm 0,5$		Cursă s	Poziție orificiu D H8	x ²⁾	max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
[mm]	[mm]		[mm]		[mm]	[mm]	[mm]			
10	5	60	9	7,3	0,4	9,9	1,6	100	2,1	22150.0205

¹⁾ valoarea statistică medie

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

Accesorii

	Dimensiuni d ₁ [mm]	 [g]	Ref. Nr.
sculă de montaj			
	10	46	22150.0842

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.