

Federnde Druckstücke • mit rollender Kugel und Innensechskant
22031.0216



Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden. Die Lagerung der Kugel ermöglicht ein Abrollen und dadurch wird der Verschleiß am Gegenstück minimiert. Zudem wirkt sich dies, in Abhängigkeit vom Gegenstück, positiv auf das Rastverhalten aus.
Ein weiterer Vorteil der kunststoffgelagerten Kugel ist die elektrische Isolierung.

Werkstoff

- Hülse

 - Rostfreier Stahl 1.4305
- Lager

 - Kunststoff
- Kugel

 - Rostfreier Stahl, gehärtet
- Feder

 - Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Standard-Federkraft verstärkte Federkraft


Weiterführende Informationen

- Hinweise

 - Sonderausführung auf Anfrage.
 - Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
- Verweise

 - Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
 - Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Maßzeichnung




Bestellinformationen

Abmessungen			SW	Hub s	Federkraft ¹⁾					Art.-Nr.
d ₁	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]			[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft										
M16	8,5	33	8	3,1	38	68	-30	90	30	22031.0216

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.