

Rastbolzen • mit Zugring

22120.1340



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse

- Stahl, brüniert

Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Zugring

- Rostfreier Stahl 1.4310

Montage

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Zugring nach dem Einziehen des Raststifts um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorsteht dürfen).

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen
- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung




Bild 1




Bild 2

Bestellinformationen


Abmessungen								Hub	Federkraft ¹⁾				Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ min.	l ₂	l ₃	l ₄	m	s	F ₁ ~	F ₂ ~	max.		
-0,05													
-0,1													
[mm]								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
mit Arretierung – Bild 2, Stahl													
5	M10	1,5	5	22	28	23	18	5	5	15	250	12	22120.1340

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen	Schlüsselweite		Art.-Nr.
	d ₂ [mm]	[mm]	[g]	
Kontermuttern ISO 4035, Stahl				
	M10	16	5,3	22120.0706

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.