

Federnde Seitendruckstücke

22140.0616



Produktbeschreibung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Werkstoff

- Kugel**
 - Kugellagerstahl, gehärtet
- Körper**
 - Automatenstahl, brüniert
- Feder**
 - Kunststoff (PU)

Montage


Einbaumaß l_3 beachten.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung





Bestellinformationen

Abmessungen						Aufnahmebohrung H8 [mm]	Hub s [mm]	Federkraft ¹⁾		min. max. [°C]	[g]	Art.-Nr.	
d_1 +0,1	d_2	l_1	l_2	l_3	b			F_1 ~	F_2 ~				
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, beidseitig – Bild 3													
16	5,5	35	7	11	15	16	1,5	110	220	-40	80	20	22140.0616

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.