

Gelenkteller • mit Befestigungsbohrungen
22590.0842



Produktbeschreibung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Mit zwei Befestigungsbohrungen im Teller.

Werkstoff


- Kugelelement mit Bolzen**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Kontermutter**
- Rostfreier Stahl A2, DIN 934
- Teller**
- Rostfreier Stahl 1.4305

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei der Ausführung $d_1 = M10$ und $M12$ ist die Kontermutter gemäß DIN 934.


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen								SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.		Art.-Nr.
d_1	l_1	d_2 -0,5	d_3	l_2	l_3	h_1 ~	h_2	[mm]	[kN]	[g]	
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2											
M10	150	60	9	145,5	44	22	11,5	17	16	340	22590.0842

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.