

## Auflagebolzen • mit Riffel oder Spitze

22680.0103



### Produktbeschreibung

Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze (Bild 2) ist besonders für Gussteile geeignet.

### Werkstoff

#### Einsatz

- Hartmetall, mit Spitze

#### Körper


- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Bolzen


### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

Abmessungen						SW	Anzugsdrehmoment max.		Art.-Nr.
$l_1$	$d_1$	$l_2$	$l_3$	$d_2$	$e$	[mm]	[Nm]		
mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen – Bild 2									
20	M10	15	0,8	12,5	19,6	17	32	40	22680.0103

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.