Kugelknöpfe • DIN 319
24560.0250

Produktbeschreibung

Die Kugelknöpfe nach DIN 319 sind nahtlos und poliert.

Werkstoff

Buchse
- Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel
- DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

Montage

Montagehinweis für Form M: Wird mit leichten Schlägen aufgetrieben, hält ohne Verkleben. Passung h9 für das Gegenstück genügt.

Maßzeichnung



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen					für Bolzen			Art.-Nr.
d_1	d_3	d_4 ~	h ~	t_3 min.	h9	max.		
		[mm]			[mm]	[°C]	[g]	
mit konischer Bohrung, Form M – Bild 3, schwarz								
50	12	28	46	22	12	110	84	24560.0250

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.