


Spannrund 23341.0008



Produktbeschreibung

Mit dem Spannrund können runde Materialien wie z. B. Wellen, Achsen, Rohre, Stäbe axial und radial in Bohrungen schnell und präzise gespannt werden.

Werkstoff

Grundkörper

- Stahl, brüniert

Feder

- Rostfreier Stahl

Spannschraube

- Stahl, verzinkt

Montage


1. Spreizung der Spannbacken entsprechend dem Durchmesser des zu spannenden Rundteils.
2. Spannrund mittels Montagewerkzeug in die dafür vorgesehene Bohrung einführen.
3. Rundteil in Position bringen.
4. Über Zylinderschraube SW spannen (Anzugsdrehmoment beachten).

Weiterführende Informationen

Hinweise

Das Gewinde d_3 dient zur Aufnahme des optional erhältlichen Montagewerkzeugs.

Maßzeichnung





Bestellinformationen

Abmessungen						SW	Anzugs- drehmoment max.	Aufnahmebohrung				Art.-Nr.
d ₁ h11	d ₂	d ₃	l ₁ max.	l ₂	l ₃			Nabenbohrung D ₁ H7	Wellen- durchmesser D ₂	L ₁ +0,2		
[mm]								[mm]	[Nm]	[mm]		
Stahl												
8	M4	M2,5	27	8	4	3	2,9	8	6 – 10	2,8	8	23341.0008

Zubehör

	SW	d		Art.-Nr.
	[mm]	[mm]	[g]	
Sonderinnensechskantschlüssel				
	3	M 2,5	5	23341.1008

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.