


Welle-Nabe-Spannsätze • ohne Kontersechskant
25050.0016



Produktbeschreibung

Mit den Spannsätzen können alle Welle-Nabe-Verbindungen von Maschinenelementen, wie Kettenräder, Zahnräder, Riemenscheiben, Nocken, Hebel etc., einfach und kostengünstig hergestellt werden.
Es handelt sich hierbei um einen selbstzentrierenden und spielfreien Welle-Nabe-Spannsatz in korrosionsgeschützter Ausführung mit einem Außensechskant.
Die Rundlaufgenauigkeit der Welle-Nabe-Spannsätze beträgt 0,03 mm.

Werkstoff


- Außenteil**
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Innenteil**
- Stahl, vernickelt
- Mutter**
- Stahl, vernickelt

Weiterführende Informationen

Verweise

Montageanleitung, Einbaubeispiele und Technische Daten beachten.

Maßzeichnung




Bestellinformationen

Abmessungen				SW	Anzugs- drehmoment der Mutter T_A max. [Nm]	Übertragbares Drehmoment M max. [Nm]	Übertragbare Axialbelastung F_a max. [kN]	Flächen- pression Welle p_w max. [N/mm²]	Flächen- pression Nabe p_N max. [N/mm²]	Naben- bohrung D_1 H9 [mm]	Wellen- durchmesser D_2 h9 [mm]	 [g]	Art.-Nr.
d_1	d_2	l_1	l_2										
[mm]				[mm]									
16	26	28	22	27	65	106	13,3	156	99	26	16	71	25050.0016

Zubehör

	SW [mm]		Art.-Nr.
		[g]	
Sondergabelschlüssel			
	27	195	25050.0827

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.