

Rastbolzen • mit Schnellarretierungsknopf EH 22122.



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse

- Stahl, brüniert
- Rostfreier Stahl 1.4305

Druckknopf

- Thermoplast POM, rot

Raststift

- Stahl, gehärtet
- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Durch Ziehen am Knopf wird der Raststift eingezogen und arretiert. Der hervorstehende rote Druckknopf signalisiert die Arretierungsposition (Raststift eingezogen). Durch Drücken des roten Druckknopfes springt der Raststift wieder in die Verriegelungsposition.

Weiterführende Informationen



Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen
- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung



Kontermutter
22120.0116 - .0118 (Stahl)
22120.0516 - .0518 (rostfreier Stahl)

Bestellinformationen

d ₁	d ₂	Abmessungen				SW	Federkraft ¹⁾		Temperatur		Gewicht	Art.-Nr.	
		l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃		l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	min.			max.
		[mm]				[mm]	[N]		[°C]		[g]		
-0,02 -0,04													
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0205
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6,0	25	-30	80	49	22122.0210
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	22122.0215
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0220
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0225

¹⁾ statistischer Mittelwert

d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	Abmessungen					SW [mm]	Federkraft ¹⁾		min. max.		[g]	Art.-Nr.		
		l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]					
[mm]													[N]	[°C]	[g]
Rostfreier Stahl															
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0305		
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6,0	25	-30	80	49	22122.0310		
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	22122.0315		
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0320		
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0325		

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d ₂ [mm]	Schlüsselweite [mm]	[g]	Art.-Nr.
Stahl				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
Rostfreier Stahl				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.