

Anschläge • mit Anschraubgewinde

1586.081



Produktbeschreibung

Werkstoff


Einsätze

- Hartmetall

Grundkörper

- Werkzeugstahl, gehärtet

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen													[g]	Art.-Nr.	
$d_1$	$d_2$	$d_3$	$l_1$	$l_2$ $\pm 0,01$	$l_3$	$b_1$ -0,05	$b_2$ -0,05	$b_3$	$b_4$	$h_1$	$h_2$	$h_3$			
geriffelt und Anschraubgewinde – Bild 2															
M12	M5	12	42	20	2	44	28	24	18	21,4	11	13,4	397	1586.081	

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.