Federnde Druckstücke · mit Innensechskant und Abdichtung
22060.0448

Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. Durch die Abdichtung wird das Eindringen von Flüssigkeit in das Druckstück verhindert.

Werkstoff

Bolzen
- Rostfreier Stahl 1.4305

Dichtung
- NBR

Hülse
- Rostfreier Stahl 1.4305

Feder
- Rostfreier Stahl

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.
Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Standard-Federkraft

verstärkte Federkraft

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Abweichungen bei Maß l, der Federkraft und Temperaturbeständigkeit gegenüber Ausführung EH 22060. "ohne Abdichtung".
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Innensechskant

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen					SW	Hub	Federkraft[1]					Art.-Nr.
d_1	d_2	l	n	t		s	F_1 ~	F_2 ~	min.	max.		
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft												
M8	3,8	26	1,5	1,4	2,5	3	9	24	-30	80	6,8	22060.0448

[1] statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen					Art.-Nr.
	d_1	b	d	l		
	[mm]				[g]	
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)						
	**M 8**	60	6,45	70	39	22060.0908

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.