

Rastbolzen kompakt • mit Sechskantbund

22110.0243



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

Werkstoff

Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Montage

Einschraublänge über Distanzringe
(EH 22120.) anpassbar.

Weiterführende Informationen


Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

Maßzeichnung



Bestellinformationen


Abmessungen									SW	Federkraft ¹⁾		max.	[g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₄	d ₅	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆		F ₁	F ₂			
-0,02										~	~			
-0,05														
[mm]														
[mm]														
[N]														
[°C]														
[g]														
ohne Knopf – Bild 2, Rostfreier Stahl														
4	M8 x 1	4	M3	7	16	5	4,5	2,5	10	4,5	12	250	9	22110.0243

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen		Schlüsselweite	[g]	Art.-Nr.
	d ₂	[mm]			
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl					
	M 8 x 1		13	2,7	22120.0514

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.