

Rastriegel  
22120.0362



Produktbeschreibung

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.

Werkstoff

- Hülse**
- Automatenstahl, brüniert
- Raststift**
- Stahl, gehärtet
- Riegel**
- Automatenstahl, brüniert
- Kunststoffkappe**
- Thermoplast, schwarz, matt

Bedienung

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen


Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung



Bestellinformationen

| Abmessungen                                  |                |                |                |                |                |                | Federkraft <sup>1)</sup> |                |  |  | Art.-Nr. |            |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                               | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>5</sub> | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max.                                                                                  |          |            |
| -0,02                                        |                |                |                |                |                |                | ~                        | ~              |                                                                                       |                                                                                       |          |            |
| -0,04                                        |                |                |                |                |                |                |                          |                |                                                                                       |                                                                                       |          |            |
| [mm]                                         |                |                |                |                |                |                | [N]                      |                | [°C]                                                                                  |                                                                                       | [g]      |            |
| mit Kunststoffkappe – Bild 2, Automatenstahl |                |                |                |                |                |                |                          |                |                                                                                       |                                                                                       |          |            |
| 12                                           | M20 x 1,5      | 20             | 69             | 12             | 36             | 52             | 21                       | 57,5           | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 131      | 22120.0362 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl                                           |                                       |                        |                                                                                            |            |
|  | M20 x 1,5                             | 30                     | 32,0                                                                                       | 22120.0120 |

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.