

## Rastbolzen kompakt • mit Sechskantbund

22110.0246



### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.  
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

### Werkstoff

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

### Montage

Einschraublänge über Distanzringe  
(EH 22120.) anpassbar.

### Weiterführende Informationen


### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.  
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

### Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

### Maßzeichnung



Bestellinformationen


| Abmessungen                           |                |                |                |                |                |                |                |                | SW   | Federkraft <sup>1)</sup> |                |      |     | Art.-Nr.   |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|----------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                        | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> |      | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | max. |     |            |
| -0,02                                 |                | min.           |                |                |                |                |                |                |      | ~                        | ~              |      |     |            |
| -0,05                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |      |                          |                |      |     |            |
| [mm]                                  |                |                |                |                |                |                |                |                | [mm] | [N]                      |                | [°C] | [g] |            |
| ohne Knopf – Bild 2, Rostfreier Stahl |                |                |                |                |                |                |                |                |      |                          |                |      |     |            |
| 5                                     | M10 x 1        | 5              | M4             | 8              | 18             | 6              | 5,5            | 3              | 12   | 5                        | 15             | 250  | 16  | 22110.0246 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|------------|
| Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl                                |                                       |                        |         |            |
|  | M10 x 1                               | 16                     | 5,2     | 22120.0515 |

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.