

Federnde Seitendruckstücke

22140.0008



Produktbeschreibung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Werkstoff

Kugel

- Rostfreier Stahl, gehärtet

Körper

- Automatenstahl, brüniert

Feder

- Rostfreier Stahl

Montage


Einbaumaß l_3 beachten.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung





Bestellinformationen

Abmessungen						Aufnahme- bohrung H8	Hub s	Federkraft ¹⁾			Art.-Nr.		
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~	min.		max.	
[mm]								[mm]	[mm]	[N]		[°C]	
Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1													
8	3	25	3,6	6	3,2	8	0,8	2,5	6,5	-30	50	8,9	22140.0008

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.