


Welle-Nabe-Spannsätze • ohne Kontersechskant
25050.0011



Produktbeschreibung

Mit den Spannsätzen können alle Welle-Nabe-Verbindungen von Maschinenelementen, wie Kettenräder, Zahnräder, Riemenscheiben, Nocken, Hebel etc., einfach und kostengünstig hergestellt werden.
Es handelt sich hierbei um einen selbstzentrierenden und spielfreien Welle-Nabe-Spannsatz in korrosionsgeschützter Ausführung mit einem Außensechskant.
Die Rundlaufgenauigkeit der Welle-Nabe-Spannsätze beträgt 0,03 mm.

Werkstoff


- Außenteil**
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Innenteil**
- Stahl, vernickelt
- Mutter**
- Stahl, vernickelt

Weiterführende Informationen

Verweise

Montageanleitung, Einbaubeispiele und Technische Daten beachten.

Maßzeichnung




Bestellinformationen

Abmessungen	SW	Anzugs- drehmoment der Mutter T_A max.	Übertragbares Drehmoment M max.	Übertragbare Axialbelastung F_a max.	Flächen- pression Welle p_w max.	Flächen- pression Nabe p_N max.	Naben- bohrung D_1 H9	Wellen- durchmesser D_2 h9		Art.-Nr.
d_1 d_2 l_1 l_2										
[mm]	[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]	[mm]	[g]	
11 22 24 19	22	43,8	59,9	10,9	225	117	22	11	51	25050.0011

Zubehör

	SW [mm]		Art.-Nr.
		[g]	
Sondergabelschlüssel			
	22	195	25050.0822

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.