

## Exzentrerschnellspanner • mit Innengewinde

### 23390.0101



#### Produktbeschreibung

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.  
Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

#### Werkstoff

##### Auflagescheibe

- Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

##### Hebel

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

##### Gewindeteil

- Stahl, galvanisch verzinkt


##### Innenteile

- Stahl, galvanisch verzinkt

##### Stellmutter

- Stahl, galvanisch verzinkt


#### Maßzeichnung



#### Bestellinformationen

| Abmessungen                                   |                |                |                |                        |                                                |    |                |                                            |  | Hub<br>s<br>bei 90° Hebelstellung | 🌡️<br>max. | 📦<br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------|--|-----------------------------------|------------|----------|------------|
| l                                             | d <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | h <sub>2</sub><br>max. | Verstell-<br>bereich<br>h <sub>3</sub><br>min. | b  | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub><br>min.<br>in Spannstellung |  | [mm]                              | [°C]       | [g]      |            |
| mit Innengewinde, einstellbar – Bild 2, Stahl |                |                |                |                        |                                                |    |                |                                            |  |                                   |            |          |            |
| 63                                            | M6             | 16             | 19             | 16,4                   | 1,5                                            | 16 | 13             | 3                                          |  | 0,75                              | 80         | 65       | 23390.0101 |

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.