


Federnde Druckstücke • mit Bolzen und Innensechskant - INCH  
2B030.0384



Produktbeschreibung

Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.  
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

Werkstoff

- Bolzen**
- Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582), nitriert
- Hülse**
- Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582)
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

starke Federkraft: zwei Längsmarkierungen



Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.  
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.


Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.  
Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Innensechskant

Maßzeichnung




Bestellinformationen

| Abmessungen                                               |               |                |        |                | SW      | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |      |  |      |  | Art.-Nr. |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------|---------|----------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                                            | Gewindeklasse | d <sub>2</sub> | l      | F <sub>1</sub> |         |          | F <sub>2</sub>           | min. | max.                                                                                  |      |                                                                                       |          |            |
| [in]                                                      |               | [in]           |        | [in]           |         |          | [in]                     | [lb] |                                                                                       | [°F] |                                                                                       |          | [oz]       |
| rostfreier Stahl, starke Federkraft, mit Gewindesicherung |               |                |        |                |         |          |                          |      |                                                                                       |      |                                                                                       |          |            |
| 1-8                                                       | 1             | 0,125          | 2A-UNC | 0,499          | 2 13/32 | 3/8      | 0,5                      | 16   | 60                                                                                    | -22  | 194                                                                                   | 5,524    | 2B030.0384 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.