

## 分割定位柱精实的 · 含六角形轴环

22110.2116



### 产品描述

分割定位目的。  
含锁/不含锁具有相同高度。  
由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入。

### 材质

- 本体
- 钢, 染黑
- 固定梢子
- 钢, 硬化
- 手把
- Thermoplast PA 6, red, dull

### 组装

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

### 更多信息


### 注意事项

不可移动的旋钮。  
螺帽必须个别购买。

### 更多产品

- 支持座, 用于分割螺栓和分割定位柱, 压铸
- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱
- 距离调整环, 适用于分割定位柱

### 图面



### 订单信息


尺寸		WS	弹簧荷重 <sup>1)</sup>		温度		品号						
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min	max.							
-0,02 -0,05			~	~									
[mm]		[mm]	[N]		[°C]		[g]						
with knob, red – 相片 1, 钢													
12	M20 x 1,5	15	33	71,5	33	10	22	11,5	40	-30	80	117	22110.2116

<sup>1)</sup> 统计平均值

### 配件

尺寸	扳手尺寸	重量	品号	
d <sub>2</sub>	[mm]	[g]		
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120

### 应用范例



### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。