分割定位柱 • 无螺纹， 有焊接
22120.0808

产品描述

分割定位目的。

材质

本体
- 钢，染黑，可焊接的

固定梢子
- 钢， 硬化

手把
- 塑料 (PA 6)， 黑色

组装

通过焊接或胶粘。

更多信息

注意事项

不可移动的旋钮。

更多产品

- 定位衬套，适用于分割螺栓和分割定位柱

图面





picture 1



picture 2

订单信息

尺寸						弹簧荷重 [1]					品号
d_1 -0,02 -0,05	d_2 h9	d_3	l_1 ~	l_2 min	l_3	F_1 ~	F_2 ~	min	max.		
[mm]						[N]		[°C]		[g]	
有手把 – 相片 1											
8	18	31	69	8	34	12	31	-30	80	84	22120.0808

[1] 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。