

分割定位柱 · with hexagon collar and locking, stainless steel A4 22120.1192



产品描述

分割定位目的。
The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.

材质


- 本体
 - Stainless steel 1.4401
- 固定梢子
 - Stainless steel 1.4401 nickel-plated
- 手把
 - Stainless steel 1.4401
- 固定螺帽
 - Stainless steel 1.4401

更多信息

注意事项

不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。

图面



订单信息

尺寸							弹簧荷重 ¹⁾				品号
d ₁	d ₂	l ₂ min	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	max.		
-0,02											
-0,05											
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
with knob from stainless steel – 相片 2											
12	M20 x 1,5	15	32	71,5	33	10	9	32	100	229	22120.1192

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	 [g]	品号
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stainless steel 1.4401				
	M20 x 1,5	30	33,0	22120.1520

遵守

- 符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
- 不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
- 不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>
- 不含冲突矿物