

Knebelschrauben • DIN 6304 mit festem Knebel

EH 24490.



Produktbeschreibung

Bei dieser Ausführung ist der Knebel eingepresst.

Werkstoff

- Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet

Weiterführende Informationen

Verweise

Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.

Weitere Produkte

- Druckstücke, DIN 6311 und niedrige Ausführung

Maßzeichnung




Bild 1

Bild 2

* Zur Montageerleichterung DIN 6304 um r ergänzt

Bestellinformationen

Abmessungen											α min.		Art.-Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅				
[mm]												[g]	
ohne Druckstück, Form E – Bild 1													
M 6	40	12	5	4,5	–	10	50	30	–	–	–	21	24490.0006
M 6	50	12	5	4,5	–	10	50	40	–	–	–	23	24490.0007
M 8	50	14	6	6,0	–	12	60	35	–	–	–	39	24490.0008
M 8	60	14	6	6,0	–	12	60	45	–	–	–	43	24490.0009
M10	60	18	8	8,0	–	14	80	40	–	–	–	81	24490.0010
M10	70	18	8	8,0	–	14	80	50	–	–	–	86	24490.0011
M12	70	20	10	8,0	–	18	100	50	–	–	–	141	24490.0012
M12	80	20	10	8,0	–	18	100	60	–	–	–	148	24490.0013
M16	75	24	12	12,0	–	20	120	55	–	–	–	249	24490.0016
M16	90	24	12	12,0	–	20	120	70	–	–	–	268	24490.0017
M16	110	24	12	12,0	–	20	120	90	–	–	–	294	24490.0018
M20	75	30	16	15,5	–	28	140	55	–	–	–	475	24490.0020
M20	90	30	16	15,5	–	28	140	70	–	–	–	504	24490.0021
M20	110	30	16	15,5	–	28	140	90	–	–	–	544	24490.0022
mit Druckstück, Form F – Bild 2													
M 6	40	12	5	4,5	12	10	50	30	42,1	7°	–	24	24490.0106
M 6	50	12	5	4,5	12	10	50	40	52,1	7°	–	28	24490.0107
M 8	50	14	6	6,0	16	12	60	35	53,0	4°	–	49	24490.0108
M 8	60	14	6	6,0	16	12	60	45	63,0	4°	–	54	24490.0109
M10	60	18	8	8,0	20	14	80	40	63,6	3°	–	97	24490.0110
M10	70	18	8	8,0	20	14	80	50	73,6	3°	–	102	24490.0111
M12	70	20	10	8,0	25	18	100	50	74,6	3°	–	173	24490.0112

Abmessungen										α min.		Art.-Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₂	l ₃ ~	l ₄	l ₅ ~			
[mm]											[g]	
M12	80	20	10	8,0	25	18	100	60	84,6	3°	178	24490.0113
M16	75	24	12	12,0	32	20	120	55	80,4	5°	317	24490.0116
M16	90	24	12	12,0	32	20	120	70	95,4	5°	342	24490.0117
M16	110	24	12	12,0	32	20	120	90	115,4	5°	367	24490.0118
M20	75	30	16	15,5	40	28	140	55	80,5	4°	573	24490.0120
M20	90	30	16	15,5	40	28	140	70	95,5	4°	603	24490.0121
M20	110	30	16	15,5	40	28	140	90	115,5	4°	643	24490.0122

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.