

定位扣件 · 自行锁附 - 带有 T 型手柄  
22340.0030



产品描述

为了快速紧固，锁定，调整，变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。  
全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542：非常稳固，沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。  
符合人体工程学的抓地力。

材质

- 梢子零件
- 不锈钢 1.4305
- 把手
- 铝，黑色，类似 RAL 9005
- 按钮
- 不锈钢，黑色
- 弹簧
- 不锈钢

操作

球体由按压门把解锁。

特性

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。  
• 此产品还有INCH尺寸。


配件

可以与 EH 22400. 配合使用。

更多产品

- 定位衬套，用单边作动球锁梢
- 定位衬套，带有法兰，用于球锁定销和座销
- 保持缆
- 定位衬套，带有轴环，DIN 172 A
- 定位衬套，无轴环，DIN 179 A
- 带有 T 型手柄的球型锁销，单一作动 - 遵守 NAS / MS17985 规范

图面




\*\* Types from stainless steel 1.4542 with marking.

订单信息

| 尺寸             |                |                |                |                |                |                |                |                | 定位孔<br>H11 |  |  | 剪力抵抗<br>力，加倍的 <sup>1)</sup><br>min | 品号 |            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | min        | max.                                                                                  |                                                                                       |                                    |    |            |
| -0,04          | +0,6           |                |                | ±1             |                |                |                |                |            |                                                                                       |                                                                                       |                                    |    |            |
| -0,08          |                |                |                |                |                |                |                |                |            |                                                                                       |                                                                                       |                                    |    |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |                | [mm]       | [°C]                                                                                  | [g]                                                                                   | [kN]                               |    |            |
| 不锈钢            |                |                |                |                |                |                |                |                |            |                                                                                       |                                                                                       |                                    |    |            |
| 6              | 50             | 7              | 11,8           | 7              | 31,6           | 24,1           | 45,2           | 12,7           | 6          | -30                                                                                   | 150                                                                                   | 29                                 | 21 | 22340.0030 |

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。