

分割定位柱 · 无六角形轴环

22120.0468



产品描述

分割定位目的。

材质

本体

- 不锈钢 1.4305

固定梢子

- 不锈钢 1.4305, 镀镍

组装

适当的安装工具是可利用的。

更多信息


注意事项

不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。

更多产品

- 支持座, 用于分割螺栓和分割定位柱, 压铸
- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱
- 距离调整环, 适用于分割定位柱

图面



订单信息


尺寸						弹簧荷重 ¹⁾				品号
d ₁	d ₂	d ₄	l ₂ min	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	max.		
-0,02										
-0,05										
[mm]						[N]		[°C]	[g]	
无手把 – 相片 2, 不锈钢										
8	M16 x 1,5	M8	8	34	12	11,5	28	250	46	22120.0468

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	 [g]	品号
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
组立工具，钢				
	M16 x 1,5	—	25,0	22120.0958

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。