

分割定位柱 · 带拉环

22120.1422



产品描述

分割定位目的。

材质

本体

- 不锈钢 1.4305

固定梢子

- 不锈钢 1.4305, 镀镍

拉环

- 不锈钢 1.4310

组装

锁紧螺母必须单独购买。

操作


当使用带锁附机构的型号时，在缩回锁销后，将拉环旋转 90°，然后用带槽口固定拉环（锁销不应突出）。

更多信息


更多产品

- 支持座，用于分割螺栓和分割定位柱，压铸
- 定位衬套，适用于分割螺栓和分割定位柱
- 距离调整环，适用于分割定位柱
- 支持座，适用于分割螺栓和分割定位柱

图面



picture 1



picture 2

订单信息


尺寸								行程 s	弹簧荷重 ¹⁾		 max.		品号
d ₁ -0,05 -0,1	d ₂	d ₃	l ₁ min	l ₂	l ₃	l ₄	m		F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]									[N]		[°C]	[g]	
不含锁紧 – 相片 1, 不锈钢													
10	M16	2	9	34	44	25	22	9	7	27	250	45	22120.1422

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]		品号
Lock nuts ISO 4035, 不锈钢				
	M16	24	18,0	22120.0720

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。