

水平脚座 · 防滑保护
22590.1552



产品描述

用来当作推力脚垫或脚座。
在嵌装垫外的塑料套可预防滑动。

材质


- 有杆滚珠轴承
- 不锈钢 1.4305
- 橡胶驾驶室
- 橡胶，黑色
- 固定螺帽
- 不锈钢 A2, DIN 934
- 脚座
- 得林白塑料 (POM)

更多信息

注意事项

对于版本d₁ = M10和M12，锁紧螺母符合DIN 934标准。

图面



订单信息

尺寸						WS	静态荷重能力 max.		品号
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	h ₁	h ₂				
[mm]						[mm]	[kN]	[g]	
衬垫 得林塑料， 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的									
M12	100	45	94,5	30,5	13,2	19	18	150	22590.1552

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。