

侧向式定位柱 · 与塑料弹簧和针

22150.0220



产品描述

适用于定位和供压。

材质

- 弹簧
• 塑胶
- 梢子
• 不锈钢


组装

滋润本体是被建议的。
侧向定位柱采压入安装。
用于计算嵌装孔中心距离之公式：
 $l_0 = z/2 + w + x$ ，
 l_0 = 中心距离，
 y = 工件高度，
 w = 工件长度，
 x = 座标尺寸
 s = 行程，
 z = 档块直径
 计算尺寸 x ：
 y 大于或是等于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x = d_2/2 - s$
 或是
 y 小于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

特性

标准弹簧加载弹簧=红色弹簧

图面



某些尺寸会有偏芯引销的形状 (请见表格)

订单信息

尺寸 d_1 [mm]	尺寸 d_2 [mm]	弹簧荷重 F max. ¹⁾ [N]	尺寸 l_1 -1 [mm]	尺寸 l_2 $\pm 0,5$ [mm]	行程 s [mm]	定位孔 D H8 [mm]	温度 max. [°C]	重量 [g]	品号
10	5	60	9	7,3	0,8	9,9	100	2,1	22150.0220

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₁ [mm]	 [g]	品号
组立工具			
	10	46	22150.0842

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。